



## Sada plochých elektrikářských šroubováků Slim Classic plně izolované, Počet šroubováků: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	663013 4
GTIN	7610733273836
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Štíhlá rukojeť** s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

**Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izolací** pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663003: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5

### Technický popis

Počet šroubováků	4
Řada	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663003 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663003 4
Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663003 6,5
Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663003 3,5