

Garant**Vozík na materiál, Výška: 1300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918590 1300
GTIN	4062406057244
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rám a nástavba ze 4hranné ocelové trubky s ocelovým plechovým dnem. Zavěšovací drážky na přední a zadní straně (rastr 50 mm) pro uchycení polic, multifunkční lišty, atd. ve velikosti 1 000 mm. **Závitová pouzdra** na vnitřní straně rámu pro montáž děrovaného plechu. 4 řídicí kolečka (2 s brzdou, Ø 125 mm) s polyuretanovým povlakem nezaněchávajícím stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách a velké madlo s opláštěním Haptoprene® zajišťují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími policemi, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel. 1000.

Lakování:

Světle šedá RAL7035 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Užitná výška	970 mm
Ø koleček	125 mm
Šířka	1100 mm

Hmotnost	32 kg
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Výška	1300 mm
Hloubka	700 mm
Materiál koleček	s polyuretanovou vrstvou nezanechávající stopy
Závěsný rastr	50 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Maximální nosnost	200 kg
Šířka bez rukojetí	1000 mm
Užitná šířka	920 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Příslušenství

Přídavný hák Užitná délka 150 mm	918604 150
Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Děrovaná stěnadvoustranná Vhodné pro typ 1000	928071 1000
Děrovaná stěnajednostranná Vhodné pro typ 1000	928070 1000
Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm Vhodné pro typ 1000	928131 1000
Odkládací police, hloubka 610 mm vhodné pro užitnou šířku 920 mm	918592 920
Traverza vhodné pro užitnou šířku 920 mm	918603 920

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 1000	928211 1000
Okénko Vhodné pro typ 1000	928091 1000
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Průzor Vhodné pro typ 1000	928090 1000
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1000	928145 1000
Přídavný hák Užiténá délka 75 mm	918604 75