

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/5A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Počet dvířek	0
Šířka	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Hloubka	700 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Výška	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	5
Užitná výška	700 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Hmotnost	95 kg
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931043 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931043 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931043 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931043 300
Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami Výška 800 mm	931035 800