

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 500/5**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927600 500/5 |
| GTIN | 4062406109967 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------|
| Skuffer, fronthøjde | 125 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 50 mm |
| Antal døre | 0 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nyttehøjde | 425 mm |
| Skuffer, nytte dybde | 500 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Bredde | 600 mm |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 |
| Dybde | 650 mm |
| Skuffer, nytte dybde i G | 20 |
| Nyttebredde | 550 mm |
| Vægt | 59 kg |
| Nyttehøjde for skuffer | 425 mm |
| Antal skuffer | 5 |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Højde | 500 mm |
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20×20G |
| Produkttype | Filebænkabinet |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Skruesæt til GridLine filebænke Type 1 | 927093 1 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm | 927800 75 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm | 927800 100 |

| | |
|---|-------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm | 927800 125 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm | 927800 50 |
| Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 500 mm | 927720 500 |
| Låseblænde til GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Gribelisterendekapper20 dele Type 10 | 951025 10 |