

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940041 2000
GTIN	4062406067397
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	2000 mm
Hmotnost	86 kg
Šířka	750 mm
Hloubka	500 mm
Počet polic	5
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	1845 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30