

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940043 800
GTIN	4062406067410
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Výška	800 mm

Užitná výška	645 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	39 kg
ComfortClose	ne
Šířka	750 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Počet polic	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
	940501 750/800

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky
pro výšku skříně 750/800 mm

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20	951980 30X20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20	951985 30X20