

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940043 1500
GTIN	4062406067458
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1500 mm
Polohování rukojeti	nahore

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	65 kg
ComfortClose	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	1345 mm
Počet polic	3
Šířka	750 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 30X20	951985 30X20
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 30	958146 30
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
	940510 1500

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová
dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1500 mm

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky
pro výšku skříně 1500 mm

940501 1500

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30

940552 30

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 30X20

951980 30X20

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940550 30

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F