

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940053 1000
GTIN	4062406067526
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	750 mm
Hloubka	500 mm

ComfortClose	ne
Výška	1000 mm
Počet polic	2
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	dole
Hmotnost	48 kg
Užitná výška	845 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30