

**Garant****Stolper, Højde: 481 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	928010 481
GTIN	4062406112233
Artikelklasse	91P

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

**Passer til:**

Hulvægge 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

Ved anvendelse af medieskinner skal du samtidig bestille mediemodul nr. 928460 str.CUT/OUT. Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

## Teknisk beskrivelse

Maks. bestykning med hulplade	1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Højde	481 mm

Vægt	3 kg
Bredde	40 mm
Maks. bæreevne	50 kg
Dybde	100 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Stolpe

## Tilbehør

Mediemodul til bæresøjler Modultype DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/13	928235 2000/13
Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Hulvæg m. børsteliste Passer til type 1000	928111 1000
Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
HulpladeEnkelt-sided Passer til type 500	928070 500
Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928442 1000
Rude Passer til type 1000	928090 1000
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1500	928206 1500
Rude Passer til type 2000	928090 2000
Multifix Passer til type 2000	928201 2000
Medieskinne til egen bestykning Passer til type 1000	928441 1000
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928443 1500
Multifix Passer til type 1500	928201 1500
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 2000	928206 2000
Hylde med stålbøjle Passer til type 2000	928145 2000
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1000	928206 1000

Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1500	928131 1500
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928443 2000
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 1500	928130 1500
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Hulvæg m. børsteliste Passer til type 2000	928111 2000
Hylde m. belysning Passer til type 1000	928140 1000
Mediemodul til bæresøjler Modultype DK250V/2	928460 DK250V/2
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/9	928235 1000/9
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1000	928444 1000
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/9	928235 1500/9
Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250V/2	928460 FR250V/2
Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2	928275 2
Hylde med stålbøjle Passer til type 1500	928145 1500
Mediemodul til bæresøjler Modultype CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1000	928211 1000
Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928442 1500
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/19	928235 2000/19
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1000	928070 1000
Mediemodul til bæresøjler Modultype ON/OFF	928460 ON/OFF
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 2000	928444 2000
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1	928270 1
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2	928270 2

Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/6	928235 1000/6
Hulpladetosidet Passer til type 2000	928071 2000
Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 1500	928441 1500
Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 2000	928130 2000
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 2000	928070 2000
Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928442 2000
Svingarm Antal led 2	928170 2
Hulpladetosidet Passer til type 1500	928071 1500
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1500	928444 1500
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1000	928131 1000
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928443 1000
Hulvæg m. børstelite Passer til type 1500	928111 1500
Svingarm Antal led 1	928170 1
Papirholder med organisationsmagneter Passer til type 1500	928211 1500
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Hylde m. belysning Passer til type 1500	928140 1500
Papirholder med organisationsmagneter Passer til type 2000	928211 2000
Mediemodul til bæresøjler Modultype CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Hylde m. belysning Passer til type 2000	928140 2000
Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250V/2	928460 DE250V/2
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1500	928070 1500
Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 2000	928441 2000

Hylde i pladestål 300 mm dybe Passer til type 2000	928131 2000
Mediemodul til bæresøjler Modul type CH250V/2	928460 CH250V/2
Hylde i pladestål 200 mm dybe Passer til type 1000	928130 1000
Rude Passer til type 1500	928090 1500
Mediemodul til bæresøjler Modul type OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/14	928235 1500/14
Hylde med stålbojle Passer til type 1000	928145 1000
Hulpladetsidet Passer til type 1000	928071 1000
LED-belysningsenhed i siden Effektforbrug 15 W	928620 15