


**Garant****Stolper, Højde: 962mm**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 928010 962    |
| GTIN                | 4062406112240 |
| Artikelklasse       | 91P           |

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

**Passer til:**

Hulvægge 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

Ved anvendelse af medieskinner skal du samtidig bestille mediemodul nr. 928460 str.CUT/OUT. Eget til fastgørelse af bærearmskonsol.

## Teknisk beskrivelse

|        |       |
|--------|-------|
| Vægt   | 6 kg  |
| Bredde | 40 mm |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dybde                          | 100 mm   |
| Maks. bæreevne                 | 50 kg  |
| Maks. bestykning med hulplade  | 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071                                 |
| Højde                          | 962 mm   |
| Materialetykkelse              | 1 mm   |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm  |
| Farveudvalg                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                    | Stolpe   |

## Tilbehør

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tværstræber Længde 1000 mm                                | 928050 1000       |
| Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/19      | 928235 2000/19    |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype CUT/OUT               | 928460 CUT/OUT    |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype CH250/ONOF            | 928460 CH250/ONOF |
| Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/14      | 928235 1500/14    |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250V/2              | 928460 DE250V/2   |
| Bæreamskonsol Længde 1500 mm                              | 928055 1500       |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AB1 | 928230 2000/AB1   |
| Hulpladetosidet Passer til type 1500                      | 928071 1500       |
| Hylde m. belysning Passer til type 2000                   | 928140 2000       |
| Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1000 | 928443 1000       |
| Multifix Passer til type 1000                             | 928201 1000       |
| Bæreamskonsol Længde 1000 mm                              | 928056 1000       |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250V/2              | 928460 FR250V/2   |
| Hylde med stålbøjle Passer til type 1500                  | 928145 1500       |
| Hylde i pladestål 200 mm dybe Passer til type 2000        | 928130 2000       |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2                | 928275 2          |
| Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1000          | 928211 1000       |
| Hylde m. belysning Passer til type 1000                            | 928140 1000       |
| Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/13               | 928235 2000/13    |
| Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1           | 928270 1          |
| Rude Passer til type 2000  | 928090 2000       |
| Svingarm Antal led 2   | 928170 2          |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype OUT/ONOFF                      | 928460 OUT/ONOFF  |
| Hulvæg m. børstelite Passer til type 1000                          | 928111 1000       |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/ AB1         | 928230 1000/AB1   |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype DK250/ONOF                     | 928460 DK250/ONOF |
| HulpladeEnkeltsidet Passer til type 2000                           | 928070 2000       |
| Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1500          | 928442 1500       |
| Bæreamskonsol Længde 2000 mm                                       | 928056 2000       |
| Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1000                  | 928131 1000       |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250/ONOF                     | 928460 DE250/ONOF |
| Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1000 | 928444 1000       |
| HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1000                           | 928070 1000       |
| Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1500          | 928443 1500       |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype ON/OFF                         | 928460 ON/OFF     |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/ AA1         | 928230 1000/AA1   |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/ AB1         | 928230 1500/AB1   |
| Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1500                  | 928131 1500       |
| Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/9                | 928235 1500/9     |
| Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 2000          | 928443 2000       |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Multifix Passer til type 2000                                       | 928201 2000     |
| Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1500              | 928206 1500     |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AA1           | 928230 1500/AA1 |
| Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V Passer til type 2000          | 928442 2000     |
| Hulvæg m. børsteliste Passer til type 2000                          | 928111 2000     |
| Medieskinne til egen bestykning Passer til type 1500                | 928441 1500     |
| Hulvæg m. børsteliste Passer til type 1500                          | 928111 1500     |
| Bærearmskonsol Længde 2000 mm                                       | 928055 2000     |
| Tværstræber Længde 1500 mm  | 928050 1500     |
| Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 2000              | 928206 2000     |
| Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1500 | 928444 1500     |
| Hulplade tosidet Passer til type 1000                               | 928071 1000     |
| Rude Passer til type 1000   | 928090 1000     |
| Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2            | 928270 2        |
| Bærearmskonsol Længde 1500 mm                                       | 928056 1500     |
| Rude Passer til type 1500   | 928090 1500     |
| Hylde med stålbøjle Passer til type 1000                            | 928145 1000     |
| Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 2000 | 928444 2000     |
| Hulplade Enkelt-sidede Passer til type 1500                         | 928070 1500     |
| Multifix-beholder Længde mm / antal beholdere 1000/9                | 928235 1000/9   |
| Multifix Passer til type 1500                                       | 928201 1500     |
| Tværstræber Længde 2000 mm  | 928050 2000     |
| Hylde i pladestål 200 mm dybe Passer til type 1000                  | 928130 1000     |
| Multifix-beholder Længde mm / antal beholdere 1000/6                | 928235 1000/6   |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype DK250V/2                        | 928460 DK250V/2 |
| Papirholder med organisationsmagneter Passer til type 1500          | 928211 1500     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Bæreamskonsol Længde 1000 mm                                  | 928055 1000       |
| Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1000        | 928206 1000       |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250/ONOF                | 928460 FR250/ONOF |
| Hylde m. belysning Passer til type 1500                       | 928140 1500       |
| Hylde med stålbøjle Passer til type 2000                      | 928145 2000       |
| Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 2000     | 928211 2000       |
| HulpladeEnkeltsidet Passer til type 500                       | 928070 500        |
| Mediemodul til bæresøjler Modultype CH250V/2                  | 928460 CH250V/2   |
| Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 2000             | 928131 2000       |
| Svingarm Antal led 1  | 928170 1          |
| Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 2000           | 928441 2000       |
| Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/<br>AA1 | 928230 2000/AA1   |
| Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 1000           | 928441 1000       |
| Medieskinnetmed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1000    | 928442 1000       |
| Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 1500             | 928130 1500       |
| Hulpladetosidet Passer til type 2000                          | 928071 2000       |
| LED-belysningsenhed i siden Effektforbrug 15 W                | 928620 15         |