


Garant**Stolper, Højde: 1362mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928010 1362
GTIN	4062406112257
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Passer til:

Hulvægge 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Ved anvendelse af medieskinner skal du samtidig bestille mediemodul nr. 928460 str.CUT/OUT. Eget til fastgørelse af bærearmskonsol.

Teknisk beskrivelse

Dybde	100 mm
Vægt	8 kg

Maks. bestyknng med hulplade	2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Bredde	40 mm
Maks. bæreevne	50 kg
Højde	1362 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Stolpe

Tilbehør

Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Hylde med stålbøjle Passer til type 1500	928145 1500
Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250V/2	928460 DE250V/2
Hylde med stålbøjle Passer til type 2000	928145 2000
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1000	928444 1000
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1000	928206 1000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 2000	928211 2000
Rude Passer til type 1500	928091 1500
Bæreamskonsol Længde 1000 mm	928055 1000
Tværstræber Længde 2000 mm	928050 2000
Hulvæg m. børsteliste Passer til type 1500	928111 1500
Mediemodul til bæresøjler Modultype CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1000	928211 1000

Multifix Passer til type 2000	928201 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928443 1000
Bæreamskonsol Længde 1500 mm	928056 1500
Bæreamskonsol Længde 2000 mm	928055 2000
Hulpladetosidet Passer til type 1500	928071 1500
Hylde m. belysning Passer til type 1500	928140 1500
Hulvæg m. børstelite Passer til type 2000	928111 2000
Multimedie-svingarm med notebook-holder Antal led 2	928275 2
Bæreamskonsol Længde 1000 mm	928056 1000
Bæreamskonsol Længde 2000 mm	928056 2000
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 2000	928206 2000
Rude Passer til type 2000	928091 2000
Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928442 2000
Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928442 1500
Mediemodul til bæresøjler Modultype DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/19	928235 2000/19
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 500	928070 500
Svingarm Antal led 2	928170 2
Mediemodul til bæresøjler Modultype CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Rude Passer til type 1500	928090 1500
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 2	928270 2
Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1500	928211 1500
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1500	928131 1500
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/6	928235 1000/6

Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Hulpladetosidet Passer til type 2000	928071 2000
Mediemodul til bæresøjler Modultype FR250V/2	928460 FR250V/2
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/14	928235 1500/14
Hylde m. belysning Passer til type 1000	928140 1000
Svingarm Antal led 1	928170 1
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/9	928235 1000/9
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1000	928131 1000
Bæreamskonsol Længde 1500 mm	928055 1500
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 2000	928444 2000
Mediemodul til bæresøjler Modultype DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928442 1000
Mediemodul til bæresøjler Modultype CH250V/2	928460 CH250V/2
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/13	928235 2000/13
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 2000	928131 2000
Rude Passer til type 2000	928090 2000
Medieskinne til egen bestykning Passer til type 2000	928441 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Mediemodul til bæresøjler Modultype ON/OFF	928460 ON/OFF
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 2000	928130 2000
Hulplade Enkeltsidet Passer til type 1000	928070 1000
Medieskinne til egen bestykning Passer til type 1500	928441 1500
Rude Passer til type 1000	928091 1000
Multifix Passer til type 1500	928201 1500
Hulplade Enkeltsidet Passer til type 1500	928070 1500
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1500	928444 1500
Hylde med stålbøjle Passer til type 1000	928145 1000

Mediemodul til bæresøjler Modul type DK250V/2	928460 DK250V/2
Rude Passer til type 1000	928090 1000
Multimedie-svingarm med multifunktionsholder Antal led 1	928270 1
Hulvæg m. børstet Passer til type 1000	928111 1000
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928443 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Tværstræber Længde 1000 mm	928050 1000
Hulpladetsidet Passer til type 1000	928071 1000
Multifix-beholder Længde mm / antal beholdere 1500/9	928235 1500/9
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1500	928206 1500
Hylde i pladestål 200 mm dybe Passer til type 1000	928130 1000
Medieskinne til egen bestykning Passer til type 1000	928441 1000
Medieskinne med 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928443 1500
Tværstræber Længde 1500 mm	928050 1500
Hulplade Enkeltsidet Passer til type 2000	928070 2000
Mediemodul til bæresøjler Modul type OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Hylde m. belysning Passer til type 2000	928140 2000
Hylde i pladestål 200 mm dybe Passer til type 1500	928130 1500
LED-belysningsenhed i siden Effektforbrug 15 W	928620 15