

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940093 1000
GTIN	4062406068196
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
--	--------

Počet polic	2
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka	500 mm
Polohování rukojeti	dole
Užitná výška	845 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	56 kg
Šířka	1000 mm
ComfortClose	ne
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000