

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940123 2000
GTIN	4062406068967
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Počet polic	5
Užitná výška	1845 mm

Hmotnost	156 kg
Hloubka	500 mm
Šířka	1250 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	2000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Šířka v G	50
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 2000 mm	940512 2000
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50