

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940121 1500
GTIN	4062406068882
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1345 mm
Šířka	1250 mm

Výška	1500 mm
Hmotnost	120 kg
Polohování rukojeti	nahore
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet polic	3
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	50
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 50X20	951985 50X20
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
	940510 1500

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová
dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1500 mm

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
---	-----------

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1500 mm	940512 1500
---	-------------

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 50X20	951980 50X20
---	--------------

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
---	----------

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
--	-----------