

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940125 2000
GTIN	4062406069032
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg

Šířka	1250 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
ComfortClose	ne
Hmotnost	156 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Užitná výška	1845 mm
Počet polic	5
Šířka v G	50
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 2000 mm	940513 2000
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50