

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940167 2000
GTIN	4062406069827
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchytení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg

Polohování rukojeti	uprostřed
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka	1500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	10
Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Užitná výška	1863 mm
Šířka v G	60
Hmotnost	171 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 2000 mm	940514 2000