

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940801 1000
GTIN	4062406070427
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 20×20G. Vhodné zásuvky: 16×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	500 mm
Užitná výška	845 mm
ComfortClose	ne

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka v G	20
Konstrukce skříně	Základní skříň
Polohování rukojeti	nahoře
Výška	1000 mm
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Hmotnost	32 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20