

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940823 1000
GTIN	4062406070618
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×20G. Vhodné zásuvky: 26×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Konstrukce skříně	Základní skříň
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	845 mm
Šířka	750 mm

Šířka v G	30
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hmotnost	42 kg
Hloubka	500 mm
Výška	1000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940641 125

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm

940501 900/1000

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30

940552 30

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm

940641 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

940641 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm

940641 200

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940550 30