

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940885 2000
GTIN	4062406071202
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 60×20G. Vhodné zásuvky: 26×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	130 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Výška	2000 mm
Šířka	1500 mm

Šířka v G	60
Užitná výška	1845 mm
Hloubka	500 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 2000 mm	940514 2000
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21