

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940885 1000
GTIN	4062406071172
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 60×20G. Vhodné zásuvky: 26×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka	1500 mm
Užitná výška	845 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	1000 mm
Hloubka v G	20

Šířka v G	60
Hmotnost	81 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahore
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200