

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941003 1000
GTIN	4062406071448
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×28G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	845 mm
Šířka	750 mm

ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahoře
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka v G	28
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Počet polic	1
Hmotnost	70 kg
Šířka v G	30
Výška	1000 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Madlo Typ 1	958490 1
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
	942570 300

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm

942570 100

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm

942570 200

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

942570 150

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm

942570 125

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm

942570 75

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F

940559 F

Police s nosníky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30

942530 30

Mobilníjednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku
pláště v G 28

958480 28