

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941047 2000
GTIN	4062406071578
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×28G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Počet polic	8
Hloubka	700 mm

ComfortClose	ne
Hloubka v G	28
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1500 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Výška	2000 mm
Užitná výška	1863 mm
Hmotnost	239 kg
Šířka v G	60
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 2000 mm	940514 2000
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942580 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942580 100

Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942580 300
Police s nosíky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942580 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942580 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942580 150