


Garant GRIDLINE

Velkoprostorový skříňový nástavec s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941057 1000
GTIN	4062406071592
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	1500 mm
Šířka v G	60
Užitná výška	863 mm
Počet polic	2

ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	1000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	135 kg
Hloubka	700 mm
Hloubka v G	28
Polohování rukojeti	dole
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942580 100
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Police s nosníky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942580 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942580 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942580 75
	942580 300

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná
dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

942580 150

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21

914227 GP21