

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941065 2000
GTIN	4062406071615
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×28G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	28
Výška	2000 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet polic	8
Šířka v G	80
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	266 kg
Hloubka	700 mm
Šířka	2000 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	uprostřed
Užitná výška	1863 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	942583 75
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	942583 200
Police s nosníky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942530 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
	942583 125

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm

942583 150

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm

942583 100

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná
dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm

940515 2000

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm

942583 300