

**Garant****Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V, Passer til type: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928442 1000
GTIN	4062406116156
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket med 2 moduler nr. 928470 str. DE250V/1.

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik**. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.

Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.

**Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):**

1× fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,  
1× stikforbindelse, 5-polet, nr. 928491 str. 5 til tilledning medfølger.

**Beskrivelse:****Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved vekselstrøm (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

**Passer til:**

Stolpe nr. 928010, hjørnestolpe nr. 928030. Montering ved **ophængning**.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Bemærk:**

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdelen fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!

## Teknisk beskrivelse

Vægt	6 kg
Inddelingsenhed	8E
Passer til type	1000
Bredde	920 mm
Monteringshøjde	160 mm
Dybdejusteringsområde	60 mm
Nominel spænding	250 V
Antal stikkontakter type F	2
Tænd/sluk-kontakt	nej
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Stikkontakt type	F
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/2	928470 0/2
Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Mediemodul til bæresøjler Modultype CUT/OUT	928460 CUT/OUT