


Garant GRIDLINE

Skříň pro vysoké zatížení s Posuvná dvířka s průzorem, Výška: 1000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942847 1000
GTIN	4062406072865
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 60×28G. Vhodné zásuvky: 26×20G (je třeba objednat zvlášť).

Zesílené boční stěny pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 1000 mm

Šířka: 1500 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 60

Hloubka v G: 28

Užitná výška: 845 mm

Technický popis

Šířka	1500 mm
Hloubka v G	28

Hloubka	700 mm
Užitná výška	845 mm
Šířka v G	60
Hmotnost	119 kg
Výška	1000 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení prázdná

Příslušenství

Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942610 30
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942580 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942580 300
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942580 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942580 150
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942580 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942580 100