

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1500/6+4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 125, 200, 300

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Leveringsomfang:**

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	164 kg
Skuffer, nyttebredde i G	12
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Serie	vario
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Antal skuffer	10
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927500 300
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/4	927300 800/4
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500