

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1500/6+5mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922177 1500/6+5
GTIN	4062406118211
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	177 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Skuffekabinet, højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Højde	950 mm
Antal skuffer	11
Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927500 300
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927500 250
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/5	927300 900/5
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927300 900/6