

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 850 mm Bambusplade, 12×20G,
Pladelængde: 1500/6+4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil ståkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 125, 200, 300

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	10
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Vægt	164 kg
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927500 300
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/4	927300 800/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1500 mm	926001 1500