

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 850 mm Bambusplade, 12×20G,
Pladelængde: 1500/6+7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922161 1500/6+7
GTIN	4062406118112
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil ståkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	183 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde i G	12
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Antal skuffer	13
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1500 mm	926001 1500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927300 800/7