



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 32 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	639066 6
GTIN	4018754261109
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M22 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 18 stk. nr. 642200 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruebits til Torx®: 8 stk. svarende til nr. 643650 str. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer

Antal dele	32
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-34 mm
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642200 34
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642200 32
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642200 12
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642200 11
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642200 14
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642200 15
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642200 8
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641000 75
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642200 10
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21