

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+2Tmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922807 2000/6+2T
GTIN	4062406085612
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	8
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	850 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Vægt	178 kg
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Serie	vario
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927600 800/6