

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde
L1: M16X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301303 M16X50
GTIN	4062406105501
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

L ₂	5 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Gevind M	M16×50
Nyttelængde L ₁	50 mm
Udragende længde, A-mål	69 mm
Ø D ₂	29 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Anræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til anræksboltelSO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Anræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AnræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Anræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Anræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
	308801 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

AntræksbolteForm A Passer til konus 40

308600 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

308802 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308660 40