

**Garant****Tool24 Smartline – vertikalskab forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: C6****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 979101 C6     |
| GTIN                | 4062406134037 |
| Artikelklasse       | 9SA           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan bruges som nødspærring). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader. Alle vertikalskufferne er forsynet med separat udtræksikring. Skufferne åbner automatisk. Således kan man komme hurtigt til sit værktøj.

- **Opbevaring af forudindstillet værktøj.**
- **Fås kun i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System.**
- **Kan bestilles med 14 forskellige konfigurationer (forskellige registreringer SK, VDI, C, HSK).**
- **Inklusive 24 bæreskinner.**
- **Holderne er egnet til værktøjsholdere, bæreskinner, bundbakker og hulplader.**
- **Bæreevne ved overfladefordeling pr. udtræk: 600 kg.**
- **Højeste belastning af vertikalskab: 2400 kg.**
- **Låsesystem til nødoplåsning.**

**Anvendelse:**

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Vertikalskabe stiller høje krav til underlaget, da udtrækkene løber direkte på gulvet! Kunder skal sørge for, at følgende forudsætninger for opstillingsstedet opfyldes:

- **Planhedstolerance iht. DIN 18202 for færdige gulve.**
- **Vinkel på maks. 2 mm over 1 meters målelængde.**
- **Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreevne.**
- **Glat underlag.**

Systemerne er forberedt til fastgørelse på gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.

Disse vertikalskabe kan kun bruges i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System nr. 979001 S11M eller nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System nr. 979201 DE eller nr. 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit System nr. 979300 DE eller nr. 979310 EN.

## Teknisk beskrivelse

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Vægt                               | 320 kg   |
| Bredde                             | 717 mm   |
| Antal værktøjsholdere nr. 970130   | 24   |
| Akselafstand A                     | 142 mm   |
| Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 155 mm   |
| Antal udtræk                       | 4  |
| Antal værktøjsholdere              | 120  |
| Dybde                              | 750 mm   |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde       | 1750 mm  |
| Vertikaludtræk, bæreevne           | 600 kg   |
| Højde                              | 2000 mm  |
| Serie                              | Tool24 Smartline   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig   | 2400 kg  |
| Skuffeudtræk                       | Udtræksspærre  |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                        | Vareudleveringssystem  |

---

## Tilbehør

Værktøjskonsol med værktøjsholdere Til værktøjsskafter C6

970130 C6