

**Garant****Tool24 Smartline – vertikalskab forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: HSK50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	979101 HSK50
GTIN	4062406134051
Artikelklasse	9SA

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan bruges som nødspærring). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader. Alle vertikalskufferne er forsynet med separat udtræksikring. Skufferne åbner automatisk. Således kan man komme hurtigt til sit værktøj.

- **Opbevaring af forudindstillet værktøj.**
- **Fås kun i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System.**
- **Kan bestilles med 14 forskellige konfigurationer (forskellige registreringer SK, VDI, C, HSK).**
- **Inklusive 24 bæreskinner.**
- **Holderne er egnet til værktøjsholdere, bæreskinner, bundbakker og hulplader.**
- **Bæreevne ved overfladefordeling pr. udtræk: 600 kg.**
- **Højeste belastning af vertikalskab: 2400 kg.**
- **Låsesystem til nødoplåsning.**

**Anvendelse:**

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Vertikalskabe stiller høje krav til underlaget, da udtrækkene løber direkte på gulvet! Kunder skal sørge for, at følgende forudsætninger for opstillingsstedet opfyldes:

- **Planhedstolerance iht. DIN 18202 for færdige gulve.**
- **Vinkel på maks. 2 mm over 1 meters målelængde.**
- **Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreevne.**
- **Glat underlag.**

Systemerne er forberedt til fastgørelse på gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.

Disse vertikalskabe kan kun bruges i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System nr. 979001 S11M eller nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System nr. 979201 DE eller nr. 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit System nr. 979300 DE eller nr. 979310 EN.

## Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Antal værktøjsholdere	336
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	155 mm
Dybde	750 mm
Bredde	717 mm
Vægt	320 kg
Akselafstand A	76 mm
Antal udtræk	4
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Højde	2000 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Serie	Tool24 Smartline
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vareudleveringssystem

---

## Tilbehør

Værktøjskonsol med værktøjsholdere Til værktøjsskafter  
HSK50

---

970130 HSK50