

Garant**Modul til energi og medier, Modultype: ON/OFF1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928470 ON/OFF1
GTIN	4062406117054
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel og stik**. Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.

Beskrivelse:**Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
 - 3 × 1,5 mm² ved vekselstrøm (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

Anvendelse:

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype.

Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.

Tyskland / DE: Type F

Schweiz / CH: Type J
 Italien / IT: Type L
 Frankrig / FR: Type E
 Tjekkiet / CZ: Type E
 England / GB: Type G
 Danmark / DK: Type K
 USA / US: Type B

Passer til:

Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 og 928510.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

- Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
- Artikel nr. 928470 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.
- Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Teknisk beskrivelse

Beskrivelse	Tænd/sluk-kontakt til belysningsenhed
Inddelingsenhed	1E
Nominel spænding	240 V
Brydeevne	1 kW
Målespænding	240 V
Målestrøm	4,5 A
Vægt	0,2 kg
Højde	137 mm
Bredde	100 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype

Energimodul

Tilbehør

Fordelerblok Antal poler / antal udgange 3/5	928492 3/5
Stikforbindelse udgangsstikkontakt Antal poler 3	928491 3
Forlængerledning Wieland-stiksystem Type 3	923424 3
Stikforbindelse indgangsstik Antal poler 5	928490 5
Stikforbindelse indgangsstik Antal poler 3	928490 3
Fordelerblok Antal poler / antal udgange 5/1+3/6	928492 5/1+3/6