

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 16G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 12×20G, Pladelængde: 1500/6+7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 16G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Leveringsomfang:**

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm

Højde	850 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Antal skuffer	13
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Serie	vario
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Vægt	183 kg
Skuffer, nyttebredde i G	12
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927300 800/7
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 800/6	927300 800/6
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500