



Kerneboremaskine SB, Type: MAB845



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- **Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.**
- **Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.**
- **Oliebadsdrev.**

Kerneboremaskine med **Swivel Base**, en **justeringsmulighed med tilkoblet magnet.**

Drejeområde på op til 20° til begge sider og en trinløs fremad- og tilbagegående justering (15 mm). Kraftfuld udførelse til krævende opgaver. Kernebor op til Ø 100 mm. **Gevindskæring op til maks. M30** takket være

medfølgende adapter. MK3-værktøjsholder med **Keyless-hurtigskiftesystem.** Termosikring og glidekobling beskytter maskine og værktøj. En motor med 4 geartrin, reguleringselektronik og momentfrakobling for den massive aksel gør det muligt at indstille det optimale omdrejningstal, uden at det går ud over ydelsen. **Inklusive kernebor** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, skæredybde 55 mm; **gevindboreadapter** M20 / M24 / M27.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

- **Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.**

- **Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumpøspændingsplade og rørøspændingsanordninger på forespørgsel.**
- **Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde, 3. gear	140 - 360 min ⁻¹
Maks. gevindbor-Ø i stål	M30 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	65 - 175 min ⁻¹
Vægt	25 kg
Værktøjsholder, mål	19 mm, 32 mm Weldon
Bredde, magnetfod	220 mm
Omdrejningstalområde, 4. gear	220 - 600 min ⁻¹
Effektforbrug	1800 W
Arbejdsslag	255 mm
Maks. forsænkings-Ø	50 mm
Længde	370 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	40 - 110 min ⁻¹
Højde	475 mm
Længde, magnetfod	110 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	31,75 mm
Værktøjsholder, form	MK3
Producentbetegnelse	MAB845
Maks. kernebor-Ø i stål	100 mm
Bredde	240 mm
Maks. rive-Ø	31,75 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kerneboremaskine

