




## Suppleringsæt 1/2 tomme, Antal værktøjer: 14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953635 14
GTIN	4062406155650
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 953635: 1 stk.

HOLEX tolvkantet top, lang nr. 642520 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 stk. af hver

### Teknisk beskrivelse

Vægt	1,995 kg
Dybde i G	16
Bredde i G	6
Bredde	150 mm
Dybde	400 mm
Antal værktøjer	14
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	6×16

Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953635	952001 953635
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642520 24
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642520 14
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642520 12
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642520 21
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642520 27
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642520 15
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642520 18
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642520 13
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642520 19
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642520 16
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642520 17
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642520 11
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642520 10
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642520 22