



## Akku-bore-/skruemaskine uden batteri og lader, Type: 711SET



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### 2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

#### Fordel:

Patenteret 4-trins-gearkasse.

#### Leveringsomfang:

Uden akku og lader. Omfattende **Profi-snittapsæt** ideelt til metalbearbejdning.

- **QuickIN bitholder (1/4 tomme).**
- **QuickIN spiraltapadapter med 2 spændetænger.**
- **QuickIN top-adapter.**
- **Vinkelhoved.**

**· Lader og 2 x akku.****Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

**Teknisk beskrivelse**

Akku-kapacitet	6 Ah
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Kuffert
Maks. moment, blød	46 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	400 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. omdrejningstal 2. gear	800 min <sup>-1</sup>
Vægt	2 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 4. gear	3850 min <sup>-1</sup>
Maks. omdrejningstal 3. gear	1950 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	25 mm
Batterispænding	18 V
Maks. moment, hård	90 Nm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Producentbetegnelse	ASCM 18 QMSET
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	4-trins gearkasse. 18V

USP2

Velegnet til træ og stål, hurtig  
borepatron med spændeområde  
på 1,5-13, uden batteri

---

**Tilbehør**

Akku lithium-ionHighPower Akku-type, akku-spænding  
FE18 V

073834 FE18

Tilbehør til håndskruemaskineQuick-In Type 711301

070208 711301

Akku-bore-/skruemaskineuden batteri og lader Type  
71161164

070200 71161164

Akku-startsæt Type 92604323

073832 92604323