

**Batteridrevet slagbore-/skruemaskine ProCORE, Producent-ID: GSB1860PRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Med **børsteløs EC-motor**.

KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling. Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 184 mm) giver perfekt håndtering (str. GSB1860PC); derfor optimal til arbejde under trange pladsforhold. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.

Leveringsomfang:

Inklusive **2x ProCORE 18 V 4,0 Ah** Li-ion-batteri, lader og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Producentbetegnelse: GSB 18V-60C

Akku-kapacitet: 4 A·h

Batterispænding: 18 V

Motorkonstruktion: Børsteløs motor

Maks. moment, blød: 31 N·m

Maks. moment, hård: 60 N·m

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	60 N·m
Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	2,5 m/s ²
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 600 min ⁻¹
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	1,8 kg
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	8 m/s ²
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	10 mm
Maks. moment, blød	31 N·m
Producentbetegnelse	GSB 18V-60C
Typisk anvendelse	Strong
Maks. omdrejningstal 2. gear	1900 min ⁻¹
Akku-kapacitet	4 A·h
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion

Tilbehør

Li-ion-akku ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V

073856 C18

Akku-startsæt ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V

073863 C18