

Garant**Momentnøgle-sortiment 60 Nm 3/8", Antal værktøjer: 22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953961 22
GTIN	4062406157364
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 953961: 1 stk.

GARANT HEX-bit nr. 637125 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

GARANT Sekskant-skruetrækkerindsats nr. 637629 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

GARANT forlænger nr. 635429 str. 75; 125; 240: 1 stk. af hver

GARANT momentnøgle med reverserbar skralde nr. 656050 str. 60: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Antal værktøjer	22
Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Antal værktøjer	22
Dybde	500 mm
Vægt	1,632 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm

Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 11 mm	637125 11
Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 60 Nm	656050 60
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 19 mm	637125 19
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637629 6
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 16 mm	637125 16
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953961	952001 953961
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 3 mm	637629 3
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637629 5
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 13 mm	637125 13
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 15 mm	637125 15
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 18 mm	637125 18
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 14 mm	637125 14
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 9 mm	637125 9
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637629 8

6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637629 10
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 17 mm	637125 17
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 12 mm	637125 12
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 8 mm	637125 8
6-kantet hoved 3/8 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 10 mm	637125 10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637629 4