




Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953441 9
GTIN	2050002004252
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdsikumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdsikumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 953441: 1 stk.

WERA skruetrækker til lige-kærv nr. 660100 str. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: 1 stk. af hver

WERA skruetrækker til Phillips nr. 667700 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde	200 mm
Antal værktøjer	9
Dybde i G	20
Bredde i G	8
Vægt	0,984 kg

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Skruetrækker til Phillips, med Kraftform-skaft Krydskærvstørrelse 2	667700 2
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm	660100 10
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660100 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660100 3,5
Skruetrækker til Phillips, med Kraftform-skaft Krydskærvstørrelse 3	667700 3
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 7 mm	660100 7
Skruetrækker til Phillips, med Kraftform-skaft Krydskærvstørrelse 1	667700 1
Skruetrækker til Phillips, med Kraftform-skaft Krydskærvstørrelse 0	667700 0
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	660100 4
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953441	952001 953441