



Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953444 11
GTIN	4062406157005
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtrækksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953444: 1 stk.

HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde i G	8
Dybde	500 mm
Antal værktøjer	11
Bredde	200 mm
Vægt	1,006 kg

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 2,5 mm	660701 2,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 3	668401 3
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 10 mm	660701 10
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 0	668401 0
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 8 mm	660701 8
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3 mm	660701 3
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953444	952001 953444