



Rouletteringsværktøjssæt, Skaft- /plattestørrelse: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290025 12
GTIN	4030741656767
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Indhold:

- 1 stk. rouletteringsformværktøj af hhv. nr. 290000 og nr. 290010: str. 12
- 2 stk. rouletteringshjul af nr. 290161: str. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290176 og nr. 290181: str. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 stk. rouletteringshjul af nr. 290161: str. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL 2×BR
Til rouletteringsprofil	RBR 2×BL
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RGV30° 1×GE30°
Til rouletteringsprofil	RAA 1×AA

Til rouletteringsprofil	RBL 1×BR
Til rouletteringsprofil	RGE30° BL/BR30°
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Rouletteringsformværktøjhøjre Skaftstørrelse 10 mm	290000 10
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Rouletteringsformværktøjhøjre Skaftstørrelse 12 mm	290000 12
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Rouletteringsformværktøjuniversal Skaftstørrelse 10 mm	290010 10
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Rouletteringsformværktøjuniversal Skaftstørrelse 12 mm	290010 12
Rouletteringsformværktøjvenstre Skaftstørrelse 10 mm	290001 10
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6