




Ringgaffelnøglesæt, Antal værktøjer: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	952505 20
GTIN	4062406153069
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 952505: 1 stk.

HOLEX-ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	20
Dybde	500 mm
Bredde i G	10
Dybde i G	20
Bredde	250 mm
Udførelse	med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt	2,587 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm

Fyldningsgrad for en skuffe i G	10×20
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952505	952001 952505
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613950 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613950 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613950 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613950 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613950 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613950 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 27 mm	613950 27
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613950 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613950 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613950 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613950 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8