

**TMSERROR, Type: GBH18V-26F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**18-V-batteri-borehammer** med **SDS-plus-værktøjsholder** og børsteløs motor.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ekstremt robust: Electronic Motor Protection** slukker motoren ved overbelastning; **fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.**

Batteri-borehammer, der er ideel til hverdagsbrug.

- **Fuld kontrol takket være KickBack Control og Electronic Precision Control.**
- **Rent arbejde er muligt i kombination med støvudsugning GDE 18 V-16 som ekstraudstyr.**

**Fordel:**

Brushless motor.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 × 18V / 8,0 Ah **ProCore batteri**, lader, hurtigskiftepatron 13mm, dybdeanslag, ekstra håndgreb, L-Boxx 136.

**Bemærk:**

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
-------------------------	-------

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Slagenergi	2,6 J
Maks. spiralbor-Ø i beton	26 mm
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Vægt	3,6 kg
Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN	13 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	GBH 18V-26 F
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. slagtal	4350 min <sup>-1</sup>
Akku-kapacitet	8 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

## Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073856 C18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073858 C18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073853 B18

Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073867 C18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073863 C18