




Rouletteringsværktøjssæt, Skaft- /plattestørrelse: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290025 20
GTIN	4030741656859
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Indhold:

- 1 stk. rouletteringsformværktøj af hhv. nr. 290000 og nr. 290010: str. 20
- 3 stk. rouletteringshjul af nr. 290161: str. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5
- 1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290176 og nr. 290181: str. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL 2×BR
Til rouletteringsprofil	RBR 2×BL
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Til rouletteringsprofil	RBR 1×BL
Til rouletteringsprofil	RGV30° 1×GE30°
Til rouletteringsprofil	RAA 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBL 1×BR

Til rouletteringsprofil	RGE30° BL/BR30°
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Rouletteringsformværktøjuniversal Skaftstørrelse 20 mm	290010 20
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8