



Skrueetrækkersortiment, Antal skrueetrækkere: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667270 13
GTIN	4013288176349
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft i slagfast kunststof med integrerede bløde zoner. Slaghætte og nøglehjælp (undtagen ligekærv str. 3,5). Sekskantet **klings** i specialstål, gennemgående til skaftende (ligekærv str. 3,5 ikke gennemgående).

Leveringsomfang:

13 dele i 2 kunststofholdere.

1 skrueetrækker til ligekærv nr. 660300 i hver str. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.

1 skrueetrækker til Phillips-skruer nr. 668300 i hver str. 1; 2; 3.

1 skrueetrækker til Pozidriv nr. 668305 i str. 1; 2; 3.

1 skrueetrækker til Torx® i hver str. TX20 og TX25.

Teknisk beskrivelse

Aktiveringssekskant	ja
Antal skrueetrækkere	13
Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Drivprofil	Skrueetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker

Drivprofil	Ligekærv-skruetrækker
Producentbetegnelse	Big Pack 900
Slagkappe	ja, undtagen ligekærv str. 3,5
Udførelse, greb	slagfast kunststof med integreret blød zone (undtagen ligekærv str. 3,5)
Materiale, greb	slagfast kunststof
gennemgående klinge	ja
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 7 mm	660300 7
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 5,5 mm	660300 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 3,5 mm	660300 3,5
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 2	668300 2
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 3	668300 3
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 4,5 mm	660300 4,5
Skruetrækker til Pozidrivmed slagkappe Krydskærvstørrelse 3	668305 3
Skruetrækker til Pozidrivmed slagkappe Krydskærvstørrelse 1	668305 1
Skruetrækker til Phillipsmed slagkappe Krydskærvstørrelse 1	668300 1
Skruetrækker til Pozidrivmed slagkappe Krydskærvstørrelse 2	668305 2
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 9 mm	660300 9

