

**Fræsehovedforlænger kort, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301105 27 |
| GTIN | 4045197778444 |
| Artikelklasse | 32B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Reserveskrue nr. 301107.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Dorn-Ø d ₁ | 27 mm |
| Udvendig Ø D | 60 mm |
| Samlet længde L | 45 mm |
| A | 21 mm |
| Norm | DIN 6357 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Produkttype | Forlænger |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm | 309840 50 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 27 mm | 301107 27 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 16 mm | 301109 16 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Låseskrue til forlænger til dornlængde L 45 mm | 301111 45 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 32 mm | 301109 32 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 40 mm | 301107 40 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 27 mm | 301109 27 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 60 mm | 309840 60 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 13 mm | 309840 13 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 16 mm | 301107 16 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 32 mm | 301107 32 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 22 mm | 301107 22 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm | 309840 27 |
| Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 22 mm | 301109 22 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm | 309840 32 |

Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1
40 mm

301109 40